

Campo ancho Leica


DMI 6000 B invertido

Objetivos

- 10X/0.30 Aire HCX Plan-Fluotar (Leica 506505)
- 20X/0.40 Aire HCX Plan-Fluotar L (Leica 506242)
- 40X/0.60 Aire HCX Plan-Fluotar L (Leica 506208)
- 40X/1.25 Aceite HCX Plan-Apo CS (Leica 506251)
- 63X/1.40 Aceite HCX Plan-Apo (Leica 506192)
- 100X/1.40 Aceite HCX Plan-Apo (Leica 506220)

Otros objetivos solicitables

- 20x/0.70 Aire HC Plan-Apo (Leica 506166)



Óptica

- Campo claro
- Nomarski
- Fluorescencia

Óptica de iluminación

Cubos de fluorescencia

- CFP: Ex: 438/24 Dc: 458 Em: 483/32 (Leica 11532461)
- YFP: Ex: 500/24 Dc: 520 Em: 542/27 (Leica 11532367)
- Cy5: Ex: 620/60 Dc: 660 Em: 700/75 (Leica 11513888)
- Triple: Ex: 404/20, 494/20, 576/20 Dc: 415, 510, 590 Em: 457/22, 530/20, 628/28 (Leica 11600197)
- Set Fura: Ex: 340/26, BP 387/11 Dc: 410 Em: 510/84 (Semrock Set Fura2)

Fuente de iluminación

- Luz LED Leica EL6000

Cámara

- EMCCD iXon+ Andor 885

Software

- LasX V2.6.0.7266

Otros elementos y capacidades

- Sistema de control de Temperatura y CO₂ para *in vivo*
- Platina motorizada (mosaicos, guardado de coordenadas)
- Combinación de filtros para Fura2